

Garant**PKD-fræsere med IK skubbende snit, PKD, Ø h10 DC: 6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209620 6
GTIN	4045197478139
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning. Aksevinkel negativ. $\alpha = -2^\circ$.

Skubbende snit.

Materialet presses mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.

Indvendig køling: ja

Tolerance, nom. Ø: h10

Antal tænder Z: 2

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 15 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 20 mm

Fristilling-Ø D_1 : 5,4 mm

Samlet længde L: 60 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	20 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i GFK/CFK	0,03 mm
Fristilling-Ø D_1	5,4 mm
Skær-Ø D_c	6 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Antal tænder Z	2

Tilspænding f_z til notfræsning i grafit	0,1 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	60 mm
Skærlængde L_c	15 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	h10
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------