

Garant**Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192541 16
GTIN	4045197547569
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Med efterslebet rouletteringsprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

- **Store, finslebne spånnoter.**
- **Speciel spånvinkel til aluminium og jernfrit metal.**

Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Fordel:De store spånrum egner sig **til høje spåntagningsmængder.****Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,7 mm
Skær-Ø D _c	16 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,075 mm
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	123 mm
Skærlængde L _c	63 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js14

Spiralvinkel	36 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	WR
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		