

**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614828 16
GTIN	4062406649807
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.

Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbebredde b	34,4 mm
Ring-ØD	31,4 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	207 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	10,5 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	6,9 mm
Ringstilling	15 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgler