

Garant**Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 28 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192645 28
GTIN	4045197107411
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Med bagslebent rouletteringsprofil.**

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

HSS-PM - Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser**: Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 5

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret og skrå

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 5

Skærlængde L_c : 45 mm

Samlet længde L: 121 mm

Skaft-Ø D_s : 25 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,7 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	28 mm
Antal tænder Z	5
Hjørnefasbredde ved 45°	0,7 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Samlet længde L	121 mm
Skærlængde L_c	45 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser