

## Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, Ø: 13mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085924 13
GTIN	2050001737748
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

#### Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

### Teknisk beskrivelse

Gevindbøsning	ja
Nom. holdekraft	60 N
Ø	13 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Gevind	M3 mm
Materiale, overflade	forzinket
Højde	4,5 mm
Vægt	7,5 g
Højde med gevind	11,5 mm

Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

---

## Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M3	085921 M3
-----------------------------------------------------	-----------