

Garant

Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 16M mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	192645 16M
GTIN	4045197107336
Artikelklasse	11W

Beskrivelse

Udførelse:

Med bagslebent rouletteringsprofil.

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

HSS-PM - Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser**: Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 48 mm

Samlet længde L: 108 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,6 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,06 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,6 mm

Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	108 mm
Skærlængde L _c	48 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser