

**HOLEX****Knapmagnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085946 25
GTIN	4045197372918
Artikelklasse	02A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Rund magnet med delt hæfteflade og boring.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

**Anvendelse:**

- Indbygning i måleværktøjer med viser.
- Fiksering af små metalgenstande.

**Teknisk beskrivelse**

Monteringsboring-Ø	4,8 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Højde	15,9 mm
Ø	25 mm
Nom. holdekraft	34 N
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Knapmagnet

