

## HEDI

Trykluftslangetromle 1/4 tomme, Anvendelig slangelængde: 20m



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 080060 20     |
| GTIN                | 4003644006632 |
| Artikelklasse       | 08B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Industrislangetromle i mm pladestål med ergonomisk greb, høj stabilitet, lejret drejereg og bremse. Slange indvendig  $\varnothing = 9$  mm; driftstryk maks. 12 bar.

### Teknisk beskrivelse

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Indvendig slange- $\varnothing$ | 9 mm           |
| Materiale, hus                  | Pladestål      |
| maks. driftstryk                | 12 bar         |
| Anvendelig slangelængde         | 20 m           |
| Produkttype                     | Slangeopruller |

### Tilbehør

Trykluftslangetromle 1/4 tomme uden slange Type LEER

080065 LEER