



Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 7 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	192650 7
GTIN	4045197107466
Artikelklasse	12W

Beskrivelse

Udførelse:

Med bagslebent rouletteringsprofil.

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser:** Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Økonomisk alternativ.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 16 mm

Samlet længde L: 66 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,3 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,006 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	7 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,006 mm

Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	66 mm
Skærlængde L _c	16 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser