

Garant**Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø k12 DC: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192600 22
GTIN	4045197107084
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med efterslebet rouletteringsprofil. De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer. Indtil str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	22 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Antal tænder Z	5
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	104 mm
Skærlængde L_c	38 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		