

HOLEX**Magnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085940 17
GTIN	4045197372734
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Bearbejdning af stålkappen har ingen indflydelse på magneten.**
- **Magnetkraften er rettet nedad i kraft af indlejring i aluminiumring.**
- **Fastgøringsgevind i magnetens overflade.**
- **Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 220 °C.**

Anvendelse:

Indbygning i elementer, til fastholdelse eller løft.

Teknisk beskrivelse

Monteringsgevind i magnethoved	M6 mm
Nom. holdekraft	26,5 N
Materiale, overflade	Stål
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Ø	17 mm
Højde	16 mm

Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet