

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, Ø: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085924 16
GTIN	2050001737755
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Højde med gevind	11,5 mm
Gevind	M4 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Højde	4,5 mm
Materiale, overflade	forzinket
Vægt	13,2 g
Nom. holdekraft	95 N
Gevindbøsning	ja
Ø	16 mm

Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogset med udvendigt gevind.10 dele Gevind M4	085921 M4
---	-----------