



## Akku-pistolskruemaskine, Type: CLBP08Q



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Artikelklasse	03S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

De trådløse monteringsværktøjer Cleco® CellClutch™ er intelligente og alligevel lette at bruge og giver mulighed for programmering i monteringslinjen med klassisk tællefunktion. Præcision og gentagelsesnøjagtighed med en CMK-værdi på > 1,67 (ved en tolerance på ±10 % i overensstemmelse med ISO 5393).

- **Nemt at programmere: Omdrejningstal og skruemaskiner kan programmeres i flere trin for at undgå fejl og forbedre produktiviteten.**
- **Gennemprøvet Cleco-kobling: Giver pålidelighed og lang levetid i produktionslinjen.**
- **Operatør-statuslys: Farvevisning for forskrining - og batch-tællestatus.**
- **LED i flere farver: Arbejdslampe til ekstra „OK/NOK“-tilbage melding til operatøren, samtidigt med at emnet belyses.**
- **Programmerbare skruestrategier: Undgå beskadigelser på gevindet og fejl under skruringen med programmerbare omdrejningstal og strategier.**
- **En samlet batteriplatform.**

#### Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader.

#### Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073827 str. MB18; 073816 str. MB18 og under nr. 073840. Til indstilling af momentet kræves et forindstillingsapparat, som finder du fra nr. 654381.

## Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder	Hurtigskiftepatron
Længde	213,5 mm
Akku-kapacitet	2 Ah
Vægt uden batteri	1,04 kg
maks. omdrejningstal	985 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Maks. moment	8 Nm
Batterispænding	18 V
Højde	209 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Momentområde	2,1 - 8 Nm
Produkttype	Skruemaskine