



Akku-vinkelskruemaskine, Type: CLBA203



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071142 CLBA203
GTIN	697099651505
Artikelklasse	03S

Beskrivelse

Udførelse:

De trådløse monteringsværktøjer Cleco® CellClutch™ er intelligente og alligevel lette at bruge og giver mulighed for programmering i monteringslinjen med klassisk tællefunktion. Præcision og gentagelsesnøjagtighed med en CMK-værdi på > 1,67 (ved en tolerance på ±10 % i overensstemmelse med ISO 5393).

- **Nemt at programmere: Omdrejningstal og skrueprocesser kan programmeres i flere trin for at undgå fejl og forbedre produktiviteten.**
- **Gennemprøvet Cleco-kobling: Giver pålidelighed og lang levetid i produktionslinjen.**
- **Operatør-statuslys: Farvevisning for forskruring - og batch-tællestatus.**
- **LED i flere farver: Arbejdslampe til ekstra „OK/NOK“-tilbage melding til operatøren, samtidigt med at emnet belyses.**
- **Programmerbare skruestrategier: Undgå beskadigelser på gevindet og fejl under skruringen med programmerbare omdrejningstal og strategier.**
- **Én samlet batteriplatform.**

Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073827 str. MB18; 073816 str. MB18 og under nr. 073840. Til indstilling af momentet kræves et forindstillingsapparat, som finder du fra nr. 654381.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer
Akku-kapacitet	3 Ah
Batterispænding	18 V
Højde	76 mm
Længde	492 mm
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Antal medfølgende akkuer	0
Omdrejningstalområde	36 - 360 min ⁻¹
Momentområde	8,3 - 21 Nm
Vægt uden batteri	1,73 kg
Produkttype	Skruemaskine