

HOLEX**Knapmagnet med stålkappe, AlNiCo, Ø: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085946 32
GTIN	4045197608604
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Rund magnet med delt hæfteflade og boring.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

- Indbygning i måleværktøjer med viser.
- Fiksering af små metalgenstande.

Teknisk beskrivelse

Ø	32 mm
Nom. holdekraft	48 N
Monteringsboring-Ø	7,1 mm
Højde	25,4 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Knapmagnet

