

Garant
Skrubfræser, TiAlN, Ø DC: 6 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	192710 6
GTIN	4045197107909
Artikelklasse	11W

Beskrivelse
Udførelse:
Med efterslebet grovsletprofil.

Indtil str. 20 endeskærgeometri til dykfræsning.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: k12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 27 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 24 mm

Samlet længde L: 68 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,5 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,01 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,01 mm
Skær-Ø D_c	6 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Antal tænder Z	4
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	68 mm

Skærlængde L_c	24 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skæft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. \emptyset	k12
Spiralvinkel	27 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser