


## Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, Ø: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085924 20
GTIN	2050001737762
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

#### Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

### Teknisk beskrivelse

Højde	6 mm
Ø	20 mm
Gevind	M4 mm
Materiale, overflade	forzinket
Gevindbøsning	ja
Højde med gevind	13 mm
Nom. holdekraft	140 N
Vægt	16,5 g
maks. temperaturbestandighed	80 °C

Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

---

## Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M4	085921 M4
---	-----------