

Garant**Skrubfræser, TiAlN, Ø DC: 22 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192710 22
GTIN	4045197107800
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Med efterslebent grovsletprofil.**

Indtil str. 20 endeskærgeometri til dykfræsning.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: k12

Antal tænder Z: 5

Spiralvinkel: 27 grader

Tilspændingsretning: Vandret og skrå

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 5

Skærlængde L_c : 75 mm

Samlet længde L: 141 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,5 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,06 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Skær-Ø D_c	22 mm
Antal tænder Z	5
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	141 mm

Skærlængde L_c	75 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skæft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. \emptyset	k12
Spiralvinkel	27 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser