


Garant UNI LINE**FIRST AID Wall bestykket, mobil, Type: AT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	978010 AT
GTIN	4062406755461
Artikelklasse	90N

Beskrivelse**Udførelse:**

Mobilt komplet sæt til tilrådighedsstillelse af førstehjælpssortimenter. Meget stabil, dobbeltvægget søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering. Med 4 drejelige hjul, Ø 125 mm, 2 med hjulbremse. Inklusive førstehjælpssortiment nr. 978051 str. AT

Leveringsomfang:

UNI Wall mobil nr. 955451 str. M; mærkningstavle til UNI Wall nr. 955453 str. GREEN; UNI Line piktogram nr. 955474 str. FIRSTAID.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Bredde	600 mm
Dybde	750 mm
Bæreevne	75 kg
Hjul-Ø	125 mm

Nyttebredde	600 mm
Serie	Wall
Højde	2067 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Vægt	69 kg
Produkttype	Førstehjælpsstation

Tilbehør

UNI Wallmed hjul Type M	955451 M
Forbindingskasse DOMINOTil virksomheder Land AT	098492 AT
Easyfix-værktøjsholder 90° Nyttedybde 100 mm	955565 100
Easyfix-dispenserboksholder Type 1	955580 1
Easyfix-seleholder Type 2	955765 2
Førstehjælpskasse Multi Type 1	098497 1
UNI Wallstationær Type M	955450 M
Efterfyldningsæt Type 3	098495 3
UNI Line piktogram Type FIRSTAD	955474 FIRSTAD
Mærkningsforsats tilUNI Wall M Type GREEN	955453 GREEN
Indekslømmesystem Type 1	956815 1
Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
Fastgørelsesplade med kunststofdyvler Type 1	955827 1
Easyfix-værktøjsholder 90° Nyttedybde 150 mm	955565 150
Øjen-nødstationCombibox	098579
Kunststofdyvler- og skruesæt Type 4	955824 4
Easyfix-kunststofboks Bredde 296 mm	955790 296