

Mitutoyo

Sæt med indvendige finmåleapparater med måleur, Måleområde: 18-150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings- \emptyset ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

Anvendelse:

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for \emptyset -nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 432051 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

3 indvendige måleapparater nr. 435203, desuden med målebolt, forlænger og måleskiver.

Teknisk beskrivelse

Antal finmåleapparater	3
Antal målebolte	26
Måleområde	18 - 150 mm
Antal måleskiver	4
Måledybde	100 - 150 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 μ m

Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C1
Kalibrering	S9
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
KalibreringSæt med indvendige finmåleapparater Måleområde 18-150 mm	020580 18-150
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 2 mm	435230 2
Afstandsring indvendig Ø 5,3 mm Ringbredde 1 mm	435220 1
Forlænger (50 mm)	435210
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 1 mm	435230 1
Afstandsring indvendig Ø 5,3 mm Ringbredde 0,5 mm	435220 0,5
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 0,5 mm	435230 0,5
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 3 mm	435230 3
Indvendigt finmåleapparat med måleur Måleområde 18-35 mm	435203 18-35
Indvendigt finmåleapparat med måleur Måleområde 35-60 mm	435203 35-60
Indvendigt finmåleapparat med måleur Måleområde 50-150 mm	435203 50-150