

Mitutoyo**Indvendigt finmåleapparat med måleur, Måleområde: 160-250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-Ø ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

Anvendelse:

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for Ø-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 432051 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	160 - 250 mm
Måledybde	250 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Antal målebolte	6
Centrerskive, bredde	90 mm

Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Kalibrering	C1
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Services

KalibreringIndvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 800 mm	023210 800
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Adapter til 2-punkts boremåleapparater1 stk. Type 90-300	439914 90-300
--	---------------