

**Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085934 30
GTIN	4045197372581
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kraftig magnet med broform.
- Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.

Teknisk beskrivelse

Enkeltpol, dybde	11 mm
Enkeltpol, bredde	28,6 mm
Samlet højde	30 mm
maks. temperaturbestandighed	550 °C
Nom. holdekraft	118 N
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kraftig magnet

