

**Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192930 12
GTIN	4045197108906
Artikelklasse	12W

Beskrivelse**Udførelse:****Efterslebet, fin rouletteringsprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Økonomisk alternativ.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D _c	12 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,18 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,034 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Skærlængde L _c	53 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8

Norm	DIN 844
Fræseprofil	HR
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,15×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	101 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	17 m/min	M
CuZn	betinget egnet	92 m/min	N
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		