

HOLEX**Flad pottemagnet m. beskyttelsesplade, AlNiCo, Ø: 19mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085944 19 |
| GTIN | 4045197372819 |
| Artikelklasse | 02A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Flad magnet, der er indlejret i stålkappen som beskyttelse.
- Fastgøring af magneten nedefra gennem boring med forsækning.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 450 °C (str. 19 op til 100 °C).

Anvendelse:

Indretning og fiksering.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|-----------|
| Materiale, overflade | Stål |
| Højde | 7,5 mm |
| maks. temperaturbestandighed | 100 °C |
| Monteringsboring-Ø | 4,5 mm |
| Nom. holdekraft | 30 N |
| Ø | 19 mm |
| Materiale, magnetkerne | AlNiCo |
| Produkttype | Kopmagnet |

