

**Flad pottemagnet m. beskyttelsesplade, AlNiCo, Ø: 29mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085944 29
GTIN	4045197372833
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Flad magnet, der er indlejret i stålkapen som beskyttelse.
- Fastgøring af magneten nedefra gennem boring med forsækning.
- Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 450 °C (str. 19 op til 100 °C).

Anvendelse:

Indretning og fiksering.

Teknisk beskrivelse

Højde	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Materiale, overflade	Stål
Monteringsboring-Ø	5,2 mm
Nom. holdekraft	50 N
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet

