

Garant**Endeplansfræser N, TiAlN, Ø×bredde js16: 63X40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181750 63X40
GTIN	4045197096654
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærgeometri til universel brug.

Excentrisk bagslibning.

Med 30° spiral og TiAlN-belægning.

Bemærk:

f_z for $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Borings-Ø H7: 27 mm

Antal tænder Z: 8

Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm²: 0,07 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø H7	27 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Antal tænder Z	8
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring

Samlet højde	40 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	N
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser