

Garant**Endeplansskrubfræser NR, TiN, Ø×bredde js16: 80X45 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	182220 80X45
GTIN	4045197096821
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:****Efterslebet profil.****Skrubfræser** med rund rouletteringsprofil.**Bemærk:** f_z for $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Borings-Ø H7: 27 mm

Antal tænder Z: 8

Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø H7	27 mm
Antal tænder Z	8
Skær-Ø D_c	80 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	45 mm

Belægning	TiN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fræseprofil	NR
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	27 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser