


Garant**Endeplansfræser N, ubelagt, Ø×bredde js16: 63X40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181500 63X40
GTIN	4045197096487
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræsere skærer på periferien og endefluden.

Anvendelse:

Type N = normal fortanding, 30°-spiral.

Bemærk:

f_z for $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	8
Borings-Ø H7	27 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	40 mm
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	N
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	M
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		