


Garant**Skrubfræser, ubelagt, Ø k12 DC: 35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192970 35
GTIN	4045197109101
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Efterslebet rouletteringsprofil.**

Endeskær fri i midten. De brede tænder kan efterslibes mange gange, uden at profilen ændres.

Fordel:

Til forfræsning (skrubning) med lav skæredybde (hovedsageligt på endefladen).

Meget stabil takket være lille udladning uden for maskinspindel.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Antal tænder Z	6
Skær-Ø D_c	35 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	90 mm
Skærlængde L_c	30 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k12
Spiralvinkel	30 grader

Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		