



Vindejern, justerbare forstærket, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148150 4
GTIN	4045197814906
Artikelklasse	12L

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stål kabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 5,5 - 16 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M9 – M27

Til hånddrivaler Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Samlet længde: 470 mm

Teknisk beskrivelse

Til hånddrivaler Ø DIN 206	7 - 20 mm
Samlet længde	470 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M9 – M27
Spændvidde □	5,5 - 16 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern