



Vindejern, justerbare forstærket, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148150 3
GTIN	4045197814890
Artikelklasse	12L

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 4,9 - 12 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M5 – M20

Til håndrivaler Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Samlet længde: 385 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	385 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M5 – M20
Til håndrivaler Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Spændvidde □	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern