



Vindejern, justerbare forstærket, Type: 1.1/2



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 148150 1.1/2 |
| GTIN | 4045197814876 |
| Artikelklasse | 12L |

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 2 - 8 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M1 – M12

Til håndrivaler Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Samlet længde: 200 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Samlet længde | 200 mm |
| Spændvidde □ | 2 - 8 mm |
| Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 – M12 |
| Til håndrivaler Ø DIN 206 | 2,5 - 9,5 mm |
| Norm | DIN 1814 |
| Produkttype | Vindejern |