



Vindejern, justerbare forstærket, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	148150 1
GTIN	4045197814869
Artikelklasse	12L

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Forstærket udførelse. Alle mål med **sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.**

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 2 - 6,3 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M1 – M10

Til håndrivaler Ø DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Samlet længde: 175 mm

Teknisk beskrivelse

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M10
Spændvidde □	2 - 6,3 mm
Samlet længde	175 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern