


Garant**Endeplansfræser W, ubelagt, Ø×bredde js16: 40X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181700 40X32
GTIN	4045197096579
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræsereen skærer på periferien og endefluden.

Anvendelse:

Type W = grov fortanding, 40° spiral.

Bemærk:

f_z for $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	40 mm
Borings-Ø H7	16 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	32 mm
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	W
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	40 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
våd, maksimal	egnet		