

Garant**Flex-spænder variabel, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360064 2
GTIN	4045197816108
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Stålbasisenhed med integreret helstålskonus.**
- **Mekanisk klemmemekanisme.**
- **Ved at spænde spændeskruen i siden trækkes komponenten med den pågældende spændebolt aksialt via to klemkiler og spændes.**
- **Mulighed for fastgørelse med spændejern, T-notsten eller nulpunktsspændesystem vha. spændebolt nr. 360066.**
- **Boring til nulpunktsspændesystem findes allerede.**

Højdeindstilling med 3 mm stigning pr. omdrejning. Maksimalt justeringsområde 25 mm. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Enkel og nøjagtig positionering på maskinbordet. Opspænding af komplekse komponenter, f.eks. ved formfremstilling.

Til udretning af deformerede komponenter.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 til str. 120, momentnøgle nr. 656050 str. 60, højdeelement nr. 360068.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	80 mm
Moment	10 Nm
Bredde B	99 mm
Type	2
Længde L	144 mm
Spændehøjde	150 - 175 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Spændeelement