

Garant**Endeplansfræser H, ubelagt, Ø×bredde js16: 90X35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181100 90X35
GTIN	4045197096449
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseren skærer på periferien og endefluden.

Anvendelse:

Type H = fin fortanding, 20° spiral.

Bemærk:

Størrelserne 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan kun spændes over langsnoten.

f_z for $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	90 mm
Borings-Ø H7	27 mm
Antal tænder Z	16
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	35 mm
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 841
Type	H
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	20 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	22 m/min	P
GG (G)	egnet	20 m/min	K
CuZn	egnet	45 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		