


**Garant****Endeplansfræser W, ubelagt, Ø×bredde js16: 80X45mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181700 80X45
GTIN	4045197096609
Artikelklasse	11U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseren skærer på periferien og endefluden.

**Anvendelse:**

**Type W** = grov fortanding, 40° spiral.

**Bemærk:**

$f_z$  for  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	80 mm
Borings-Ø H7	27 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	45 mm
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	W
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	40 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
våd, maksimal	egnet		