

**Garant****Endeplansskrubfræser NR, TiN, Ø×bredde js16: 40X32 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	182220 40X32
GTIN	4045197096791
Artikelklasse	11U

**Beskrivelse****Udførelse:****Efterslebet profil.****Skrubfræser** med rund rouletteringsprofil.**Bemærk:** $f_z$  for  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Borings-Ø H7: 16 mm

Antal tænder Z: 6

Tilspænding  $f_z$  til beskæring i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	6
Borings-Ø H7	16 mm
Skær-Ø $D_c$	40 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	32 mm

Belægning	TiN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fræseprofil	NR
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	27 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser