

**Garant****Vinkelfræser, form C 45°, ubelagt, Ø js16 DC: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	194040 28
GTIN	4045197109644
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Overflade specialbehandlet.

Form C skærer på periferien og endefluden.

**Bemærk:**

Til fræsning af mindre føringer i værktøjs- og maskinindustrien.

**Teknisk beskrivelse**

Fristilling-Ø $D_1$	8,5 mm
Skær-Ø $D_c$	28 mm
Tilspænding $f_z$ i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Antal tænder Z	10
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde L	80 mm
Skærlængde $L_c$	7,5 mm
Form	C
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Tolerance, nom. Ø	js16
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Farvering	uden
Produkttype	Vinkelfræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	22 m/min	K
CuZn	betinget egnet	35 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		