

**Digitalt måleur Bluetooth Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	404300 12,5
GTIN	
Artikelklasse	40N

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust kabinet med stort displayfelt. Sparefunktion og automatisk genstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff. **Foruddefineret måling (Preset)** af en vilkårlig værdi. Der kan gemmes to referenceværdier. Vending af tælleretning. Kompatibelt med den valgfrie **HCT**-app (Hoffmann Group Connected Tools). Fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, måleursløfter nr. 434212, batteripakke nr. 404310 str. PACK.

Teknisk beskrivelse

Serie	HCT
Energiforsyning	Batteridrevet

Måleområde	12,5 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	C1
Husets tykkelse	32,9 mm
Målekraft	0,65 - 0,9 N
Kabinet-Ø	59,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,003 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Rubin-føler Type 2	434915 2
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 25 mm	434212 25
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 12,5 mm	434212 12,5
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Stål-føler Type 17	434900 17
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30

Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 28	434900 28
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 10	434900 10
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 15	434900 15
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 13	434900 13

Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40