

**Digitalt måleür Bluetooth Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	404300 100
GTIN	
Artikelklasse	40N

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust kabinet med stort displayfelt. Sparefunktion og automatisk genstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff. **Foruddefineret måling (Preset)** af en vilkårlig værdi. Der kan gemmes to referenceværdier. Vending af tælleretning. Kompatibelt med den valgfrie **HCT**-app (Hoffmann Group Connected Tools). Fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, måleursløfter nr. 434212, batteripakke nr. 404310 str. PACK.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	59,5 mm
Antal medfølgende batterier	1

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Målekraft	1,8 - 3,8 N
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Husets tykkelse	32,9 mm
Serie	HCT
Måleområde	100 mm
Kalibrering	C1
Testprotokol	Producentens testrapport
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023000 100

Tilbehør

Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 10	434900 10
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 12,5 mm	434212 12,5
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20

Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 17	434900 17
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 25 mm	434212 25
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 11	434900 11
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25

Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2