



Digitalt måleuret Bluetooth Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Artikelklasse	40N

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kabinet med stort displayfelt og ekstra analog visning. Sparefunktion og automatisk genstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff.

Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Der kan gemmes to referenceværdier. Vending af tælleretning.

Kompatibelt med den valgfrie **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) app. Fås gratis til Android og iOS.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, batteripakke nr. 404310 str. PACK.

Interface: Bluetooth-port

Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Testprotokol: Producentens testrapport

Trådløs anvendelse: HCT Mobile App

Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device)

Trådløs anvendelse: Producentsoftware

Kalibrering: C1

Reverserbar aflæsning: 0,001 mm

Fejlgrænse: 0,003 mm

Målekraft: 0,65 - 0,9 N
 Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm
 Kabinet-Ø: 59,5 mm
 Husets tykkelse: 32,9 mm

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Husets tykkelse	32,9 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Kabinet-Ø	59,5 mm
Målekraft	0,65 - 0,9 N
Måleområde	12,5 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Serie	HCT
Kalibrering	C1
Energiforsyning	Batteridrevet
Testprotokol	Producentens testrapport
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013210 12,5

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 25 mm	434212 25
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 17	434900 17

Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 39	434900 39
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 24	434900 24
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30

Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Rubin-føler Type 2	434915 2
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 12,5 mm	434212 12,5
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2