

Mitutoyo**Indvendigt finmåleapparat med måleur, Måleområde: 35-60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-Ø ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

Anvendelse:

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for Ø-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 432051 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

Teknisk beskrivelse

Centrerskive, bredde	20 mm
Måledybde	150 mm
Måleområde	35 - 60 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Antal målebolte	6

Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Kalibrering	C1
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Services

DAkkS-kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023220 60
Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023210 60
DAkkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Forlænger (50 mm)	435210
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 2 mm	435230 2
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 1 mm	435230 1
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 0,5 mm	435230 0,5
Adapter til 2-punkts boremåleapparater 1 stk. Type 35-90	439914 35-90