

**Garant****GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 10/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Serie	GARANT Master
ISO-kode holder	A10K STFCCR/L11
Samlet længde L	125 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning $L_3$	6,2 mm
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Hovedlængde $L_1$	22 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	12 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang