

**Garant****GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	31 mm
Midterforskydning $L_3$	9,2 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Samlet længde L	180 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	18 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A16Q STFCR/L11
Spændehøjde $L_2$	15 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang