

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	24,3 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	140 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	14 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Spændehøjde L_2	11 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A12L STFCCR/L11
Midterforskydning L_3	7,2 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang