

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master
ISO-kode holder	A20R STFRCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L ₃	11,1 mm
Samlet længde L	200 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Skaft-Ø D _s	20 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Mindste forborings-Ø D _{min}	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang