

**HOLEX****Videoendoskoper uden sonde., Type: F1100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Artikelklasse	42L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX videoendoskop med stort LCD-display, der er nøjagtigt indtil mindste detalje, og omfattende funktioner. Solskærmen beskytter yderligere mod solindstråling. Apparatet kan holdes sikkert med de to håndtag. Basisenheden er kompatibel med alle HOLEX endoskopsonder nr. 492932-492944.

- **Basisenhed med 7" LCD-display (billedudsnit 6").**
- **Zoom-tilstand; digital zoom i 3 trin: 1,5x, 2x og 5x.**
- **Billed- og videooptagelser kan gemmes.**
- **USB- og AV-udgang. Med den integrerede USB- og AV-udgang kan du overføre dine billeder og videoer til pc.**
- **Integreret, genopladeligt Li-Ion-akku med 5 timers driftstid.**
- **180°-billedrotation eller spejling.**

**Fordel:**

- **Intuitiv touchdisplay med fuld skærm.**
- **Særdeles robust og meget velegnet til udendørs brug.**
- **Meget stort billedudsnit på 6".**
- **Billedudsnittet kan opdeles i parallelle visninger på 0° og 90° udsyn ved anvendelse af en sonde med Ø 6 mm.**
- **Mulighed for at kommentere via lydoptagelse. Ved hjælp af den indbyggede mikrofon kan optagelsen kommenteres under inspektionen ved brug af video. Det sparer det omstændelige arbejde med at tage og redigere noter.**

- **Det er muligt at tilføje noter ved billeder.**
- **Sammenligning af gemte billeder med live-billeder.**
- **De valgte indstillinger vises overskueligt direkte på displayet.**

**Funktion:**

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert, SD-hukommelseskort, strømforsyning (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-datakabel, AV-kabel, rengøringsset. **Uden sonde.**

**Specialtilbehør:**

Endoskop-sonder nr. 492932 – 492944.

## Teknisk beskrivelse

Tænd/sluk-kontakt	ja
Optagelsesformat	JPEG / AVI (30fps)
Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Akkudrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 55
Fokuseret dybdeskarphe	16 – 60 mm
Displaystørrelse	7 tommer
Displayopløsning	640×480 px
Driftstemperatur	0 - 40 °C
Display	Touchskærm
Produkttype	Endoskop

## Tilbehør

Li-ion-batteri Type	492918
---------------------	--------