



Kapselhøreværn Howard Leight™ Sync®, Type: SYNC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Artikelklasse	09A

Beskrivelse

Udførelse:

Det passive kophøreværn kan tilsluttes en mobiltelefon via Bluetooth®. En vindbeskyttet mikrofon sikrer klar taleforståelse på støjende arbejdsområder og muliggør **opkald via mobilen**. Indgående telefonsamtaler kan let modtages og afsluttes med et tryk på en knap. Der er også mulighed for **at overføre al lyd fra mobilen, via Bluetooth®** til høreværnet. Du kan også forbinde en mobil via et 3,5 mm jackstik. Lydstyrken kan indstilles via en drejeknap og en farvet diode angiver de forskellige indstillinger. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB). En kombination af høreværn, hovedtelefoner og mikrofon.

Anvendelse:

Til kommunikation i støjbelastede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

SNR-værdi (dæmpningsværdi): 30 dB(A)

Driftstid: 50 h

Vægt: 387 g

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Driftstid	50 h
Vægt	387 g
SNR-værdi (dæmpningsværdi)	30 dB(A)
Batteritype	Mignon, AA
Producentbetegnelse	SYNC WIRELESS IMPACT
Serie	Howard Leight™ Sync®
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-1
Norm	EN 352-8
Produkttype	Kapselhøreværn