


**Garant****Endeplans-skrubsletfræser NF, ubelagt, Ø×bredde js16: 80X45mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	182500 80X45
GTIN	4045197096937
Artikelklasse	11U

**Beskrivelse****Udførelse:****Efterslebet profil.** De brede tænder kan efterslibes mange gange, uden at profilen ændres.**Bemærk:** $f_z$  for  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø H7	27 mm
Antal tænder Z	8
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	45 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1

Fræseprofil	NF
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	27 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	M
CuZn	egnet	45 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		